

www.sluhcentr.ru

слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты

РОСТОВСКИЙ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУХА

г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19

(863) 264-31-56; (863) 263-02-76

обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов

новости слухопротезирования события центра

видеотека полезная информация о слуховых аппаратах

Доверьте заботу о Вашем слухе профессионалам

Центр Слухопротезирования в г. Ростове на Дону существует уже более 10 лет. Мы предлагаем полный спектр услуг, от начального определения проблемы снижения слуха до точной диагностики и подбора слухового аппарата, гарантийного, постгарантийного и сервисного обслуживания.

Новые поколения слуховых аппаратов, которые предлагает наша компания, позволяют корректировать практически любой вид тугоухости. Широкий модельный ряд - от заушных до самых маленьких внутриканальных - слуховых аппаратов позволяет успешно использовать эти слуховые аппараты, как во взрослом, так и в детском возрасте. Благодаря современным микропроцессорам и новым стратегиям обработки сигнала достигается великолепное качество звучания и оптимальная разборчивость речи в любой шумовой обстановке.

Успех слухопротезирования в нашем центре обеспечивается высоким профессионализмом наших специалистов, прошедших стажировку в ведущих центрах слухопротезирования Австрии, Германии, Швейцарии, большим выбором качественных слуховых аппаратов, использованием современного оборудования и материалов, а также чутким подходом к каждому пациенту.

Начало на следующей странице.

ReSound Essence



ReSound Essence ES80-VI ES80-DVI

Essence

Essence

WARP, Noise Reduction

ReSound

ReSound Essence


6- WARP Stabilizer DFS Noise Reduction (1 - 4)

DAI + :2

13

()







- FM-
- Cros / Bi-Cros
- 5



ES80-VI/ES80-DVI POWER BTE

		IEC 60118-0 IEC 711 Ear Simulator	IEC 60118-7 2cc Coupler
(60 SPL)	1600 / HFA	57	50
(50 SPL)	1600 / HFA	71 62	64 62
(90 SPL)	1600 / HFA	140 SPL 132 SPL	133 SPL 128 SPL
()	800 1600	0,7 % 0,6 %	0,2 % 0,3 %
-	(118-0:1 / ; 118-7:31,6 /) .HFA	102 SPL	114 SPL
1/3	() () 1600	26 SPL 11	23 SPL
(DIN 45605)		100-5920	100-5450
		0,99	1
(13)		293	290

: IEC 60118-2-0, IEC 60118-7.
1,3



www.sluhcentr.ru

[слуховые аппараты, решения для слуха](#)

[о нас](#) [каталог](#) [форум](#) [контакты](#)

Ростовский Центр Коррекции Слуха

г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19

(863)264-31-56; (863)263-02-76

[обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов](#)

[новости слухопротезирования](#) [события центра](#)

[видеотека](#) [полезная информация о слуховых аппаратах](#)

медтехника для дома

[ингаляторы](#) [массажные накидки](#)

[глюкометры](#) [массажеры](#)

[тонометры](#) [миостимуляторы](#)

[соляные лампы](#) [алкометры](#)

[физиотерапевтические аппараты](#)