

Серия Certena Art

Заушные модели: **Certena Art micro Petite, Certena Art micro, Certena Art M, Certena Art P, Certena Art SP**



Краткое описание/Основные характеристики

- Полностью программируемый 6-канальный цифровой слуховой аппарат на платформе CORE
- SoundRecover – нелинейная частотная компрессия
- SoundFlow Standard – абсолютно новый подход к автоматическому функционированию
- Адаптивный цифровой AudioZoom – 1-канальная автоматическая адаптивная направленность
- Технология WhistleBlock – новое средство устранения обратной связи
- Обработка NoiseBlock – 6-канальное шумоподавление, зависящее от ОСШ
- EasyPhone – автоматическое включение телефонной программы (кроме Petite)
- Акустическое подтверждение ручных регулировок и разряда батареи
- DataLogging Plus (регистрация данных) с SmartTips (подсказки)
- AudiogramDirect – аудиометрия in situ
- До 4 (2+2) доступных вручную программ
- BassBoost – дополнительное усиление басов (у мощных моделей)
- Совместимость с пультами дистанционного управления KeyPilot2 и WatchPilot2

Коммуникация (кроме Petite)

QuickSync – бинауральная регулировка громкости и переключение программ одним нажатием на кнопку (кроме Petite).

myPilot – командный центр с цветным дисплеем и уникальным доступом к управлению слуховым аппаратом (кроме Petite)

iCom – простое бинауральное подключение к бытовым аудиоустройствам

Click'nTalk – простое подключение к мобильному телефону

EasyPhone – автоматическое обнаружение телефона

EasyAudio – автоматическая программа для бинаурального приема стереосигналов.

EasyBluetooth – автоматическая программа для бинаурального использования мобильного телефона

CableFree Fitting – полностью беспроводная настройка (кроме Petite)

Параметр\модель	Certena Art micro/Petite	Certena Art M	Certena Art P	Certena Art SP
ВУЗД90	127/126 дБ УЗД	128 дБ УЗД	133 дБ УЗД	134 дБ УЗД
Макс. усиление	53/46 дБ	53 дБ	63 дБ	70 дБ
Диапазон частот	<100-7100/7600 Гц	<100-6800 Гц	<100-6500 Гц	<100-6000 Гц
Гармонич. искажения	0,5%-0,5%-0,5/1,0% (500-800-1600 Гц)	2%-1%-1% (500-800-1600 Гц)	2%-1%-1% (500-800-1600 Гц)	3%-2%-1% (500-800-1600 Гц)
Рабочий ток	1,3/1,0 мА	1,1 мА	1.3 мА	1.3 мА
Экв. входной шум	19 дБ УЗД	19 дБ УЗД	19 дБ УЗД	19 дБ УЗД
Компрессия (сраб./восст.)	1 мс / 50 мс	1 мс / 50 мс	1 мс / 50 мс	1 мс / 50 мс
Элемент питания	13/10(312)	13	13	13

Внутриушные модели: Certena Art CIC/MC (P) Petite, Certena Art ITC/HS (dAZ, P dAZ) Petite, Certena Art ITC/HS (dAZ, P dAZ), Certena Art FS (P) dAZ



Краткое описание/Основные характеристики

- Полностью программируемый 6-канальный цифровой слуховой аппарат на платформе CORE
- **SoundRecover** – нелинейная частотная компрессия
- **BassBoost** – дополнительное усиление басов (у мощных моделей)
- **SoundFlow Standard** – абсолютно новый подход к автоматическому функционированию
- Адаптивный цифровой **AudioZoom** – 1-канальная автоматическая адаптивная направленность (у моделей с 2 микрофонами)
- Технология **WhistleBlock** – новое средство устранения обратной связи
- Обработка **NoiseBlock** – 6-канальное шумоподавление, зависящее от ОСИ
- **EasyPhone** – автоматическое включение телефонной программы
 - Акустическое подтверждение ручных регулировок и разряда батареи
- **DataLogging Plus** (регистрация данных) с **SmartTips** (подсказки)
 - До 4 (2+2) доступных вручную программ
 - Т-катушка (совместимость с MyLink+FM)
- **AOV** – акустически оптимизированный вент
- **AudiogramDirect** – аудиометрия in situ
- Совместимость с пультами дистанционного управления **KeyPilot2** и **WatchPilot2**

Коммуникация (кроме Petite)

QuickSync – бинауральная регулировка громкости и переключение программ одним нажатием на кнопку (кроме Petite).

myPilot – командный центр с цветным дисплеем и уникальным доступом к управлению слуховым аппаратом (кроме Petite)

iCom – простое бинауральное подключение к бытовым аудиоустройствам

Click'nTalk – простое подключение к мобильному телефону

iView – считывание состояния аппарата

EasyPhone – автоматическое обнаружение телефона

EasyAudio – автоматическая программа для бинаурального приема стереосигналов.

EasyBluetooth – автоматическая программа для бинаурального использования мобильного телефона

CableFree Fitting – полностью беспроводная настройка

Параметр\модель	Certena Art CIC/MC Petite	Certena Art ITC/HS/Petite	Certena Art FS dAZ	Certena Art FS P dAZ
ВУЗД90	116 дБ УЗД	116 дБ УЗД	118 дБ УЗД	125 дБ УЗД
Макс. усиление	35 дБ	48 дБ	50 дБ	55 дБ
Диапазон частот	<100-7000 Гц	<100-6600 Гц	<100-6400 Гц	<100-5500 Гц
Гармонич. искажения	1.5%-1%-1% (500-800-1600 Гц)	1.5%-1%-1% (500-800-1600 Гц)	1.5%-1%-1% (500-800-1600 Гц)	1.5%-1%-1% (500-800-1600 Гц)
Рабочий ток	0,9 мА	1,2 мА	1,2 мА	1,2 мА
Экв. входной шум	19 дБ УЗД	19 дБ УЗД	19 дБ УЗД	19 дБ УЗД
Компрессия (сраб./восст.)	1 мс / 10 мс	1 мс / 50 мс	1 мс / 50 мс	1 мс / 50 мс

Параметр\модель	Certena Art CIC/MC P Petite	Certena Art ITC/HS P dAZ/Petite
ВУЗД90	118 дБ УЗД	118 дБ УЗД
Макс. усиление	55 дБ	55 дБ
Диапазон частот	<100-6200 Гц	<100-6700 Гц
Гармонич. искажения	0,9%-1,2%-0,3% (500-800-1600 Гц)	1,0%-1,0%-0,5% (500-800-1600 Гц)
Рабочий ток	1,1 мА	1,1 мА
Экв. входной шум	19 дБ УЗД	19 дБ УЗД
Компрессия (сраб./восст.)	1 мс / 50 мс	1 мс / 50 мс