

# [www.sluhcentr.ru](http://www.sluhcentr.ru)

**слуховые аппараты, решения для слуха**

**о нас каталог форум контакты**

**РОСТОВСКИЙ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУХА**

**г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19**

**(863) 264-31-56; (863) 263-02-76**

**обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов**

**новости слухопротезирования события центра**

**видеотека полезная информация о слуховых аппаратах**

**Доверьте заботу о Вашем слухе профессионалам**

Центр Слухопротезирования в г. Ростове на Дону существует уже более 10 лет. Мы предлагаем полный спектр услуг, от начального определения проблемы снижения слуха до точной диагностики и подбора слухового аппарата, гарантийного, постгарантийного и сервисного обслуживания.

Новые поколения слуховых аппаратов, которые предлагает наша компания, позволяют корректировать практически любой вид тугоухости. Широкий модельный ряд - от заушных до самых маленьких внутриканальных - слуховых аппаратов позволяет успешно использовать эти слуховые аппараты, как во взрослом, так и в детском возрасте. Благодаря современным микропроцессорам и новым стратегиям обработки сигнала достигается великолепное качество звучания и оптимальная разборчивость речи в любой шумовой обстановке.

Успех слухопротезирования в нашем центре обеспечивается высоким профессионализмом наших специалистов, прошедших стажировку в ведущих центрах слухопротезирования Австрии, Германии, Швейцарии, большим выбором качественных слуховых аппаратов, использованием современного оборудования и материалов, а также чутким подходом к каждому пациенту.

**Начало на следующей странице.**


# dot by ReSound High Power (" " )



dot (" ") ReSound

dot by ReSound High Power

Aventa 2.6 ( )



		dot30	dot20	dot10
17-	WARP	●	●	
9-	WARP			⊙
	Aventa	9	7	6
	Dual Stabilizer II	●	●	●
		●	●	●
		●		
		●	⊙	
	SoftSwitching™	●	●	●
	NoiseTracker II	●	⊙	
	NoiseTracker			○
		●	●	●
		●	●	●
	Onboard Analyzer II	●	⊙	○
	<b>ReSound:</b>			
		●	●	●
		●	●	●
	SmartStart	●	●	●
		●	●	●

● Ultimate  
⊙ Advanced  
○ Standard

- 10
- 4, 4, 7
- Aventa ( 2.6 )
- CS63 FlexStrip
- HI-PRO, NOAHlink Speedlink








# DT3060 HP, DT2060 HP DT1060 HP

IEC 60118-0  
IEC 711 Ear simulator

IEC 60118-7-2005  
2cc coupler

(60	SPL Input)	1600	/HFA	42	39	37	36				
		2500	/HFA	45	47	37	40				
(50	SPL Input)	1600	/HFA	63	67	52	57				
		2500	/HFA	54	51	47	46				
(90	SPL Input)	1600	/HFA	128	SPL	129	SPL	117	SPL	119	SPL
		2500	/HFA	121	SPL	120	SPL	114	SPL	113	SPL
(	)	800		1,2%	1,8%	0,6%	0,9%				
		1600		1,3%	1,7%	0,8%	1,3%				
1/3	(	)	27	SPL	27	SPL	26	SPL	27	SPL	
			1600	14	SPL	15	SPL	-			
(DIN 45605)			100	- 5920	100	- 6060	100	- 5740	100	- 5810	
			0,82		0,82		0,93		0,88		
( 10)			110		110		97		102		



	250 Hz	500 Hz	750 Hz	1 kHz	1.5 kHz	2 kHz	3 kHz	4 kHz	6 kHz
G[80]	33	33	33	33	33	33	33	33	33
G[50]	49	49	49	49	49	49	49	49	49

	250 Hz	500 Hz	750 Hz	1 kHz	1.5 kHz	2 kHz	3 kHz	4 kHz	6 kHz
G[80]	26	26	26	26	26	26	26	26	26
G[50]	42	42	42	42	42	42	42	42	42

	250 Hz	500 Hz	750 Hz	1 kHz	1.5 kHz	2 kHz	3 kHz	4 kHz	6 kHz
G[80]	28	28	28	28	28	28	28	28	28
G[50]	44	44	44	44	44	44	44	44	44



\* Aventa.  
1.3

# [www.sluhcentr.ru](http://www.sluhcentr.ru)

**слуховые аппараты, решения для слуха**

**о нас каталог форум контакты**

**Ростовский Центр Коррекции Слуха**

**г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19**

**(863)264-31-56; (863)263-02-76**

**обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов**

**новости слухопротезирования события центра**

**видеотека полезная информация о слуховых аппаратах**

## **медтехника для дома**

**ингаляторы массажные накидки**

**глюкометры массажеры**

**тонометры миостимуляторы**

**соляные лампы алкометры**

**физиотерапевтические аппараты**